



WS008



### Interrupteur bipolaire Systo 10A 2 modules Blanc

#### Caractéristiques techniques

##### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Matière

Couleur	Blanc pur
---------	-----------

Code RAL	9010
----------	------

Finition	Mat Satiné
----------	------------

Matériau	Polycarbonate (PC)
----------	--------------------

##### Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
--	--------------------------------------

##### Connectivité

Type de montage	Fixation par serrage Encastré ou en goulotte
-----------------	---

##### Dimensions

Dimensions	45 x 45 mm
------------	------------

Profondeur de montage	40 mm
-----------------------	-------

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
--------------------------------------	-------

##### Sécurité

Classe de protection (IP)	IP31D
---------------------------	-------

Résistance aux chocs IK	IK07
-------------------------	------

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

##### Textes

Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
-----------	---------------------------------

Type de commutation	2-pôles
---------------------	---------

##### Durabilité

Sans halogène	Oui
---------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----