



WS008



Systo dubbelpolige schakelaar, 1-voudig, wit

Technische eigenschappen

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	Helderwit
RAL-code	9010
Afwerking oppervlakte	Mat Zijdemat
Materiaal	Polycarbonaat (PC)

Identificatie

Samenstelling	Mechanisme met bovenbehuizing
---------------	-------------------------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Klembevestiging Verzonken
---------------	------------------------------

Afmetingen

Afmetingen	45 x 45 mm
Inbouwdiepte	40 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP31D
Slagvastheid IK	IK07

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	10 A
-----------------	------

Teksten

Verlichting	Zonder verlichting (kan niet worden verlicht)
Schakelmodus	2-polig

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja