



WS011



Permutateur à voyant 10A Systo 2 modules Blanc

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Blanc pur
---------	-----------

Code RAL	9010
----------	------

Finition	Mat Satiné
----------	------------

Matériau	Polycarbonate (PC)
----------	--------------------

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
--	--------------------------------------

Connectivité

Type de montage	Fixation par serrage Encastré ou en goulotte
-----------------	---

Dimensions

Dimensions	45 x 45 mm
------------	------------

Profondeur de montage	40 mm
-----------------------	-------

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
--------------------------------------	-------

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP31D
---------------------------	-------

Résistance aux chocs IK	IK07
-------------------------	------

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Raccordement

Type de contacts	2 voies
------------------	---------

Textes

Éclairage	Éclairable par LED d'état
-----------	---------------------------

Type de commutation	Permutateur
---------------------	-------------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----