



WS011



systo Łącznik klawiszowy krzyżowy podświetlenie 10AX / 250V a.c. 2M biały

Właściwości techniczne

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Materiały

Kolor	Czysta biel
Kod RAL	9010
Wykończenie powierzchni	Mat Satynowe wykończenie
Materiał	Poliwęglan (PC)

Identyfikacja

Konfiguracja elementów	Mechanizm z górną obudową
------------------------	---------------------------

Łączność

Rodzaj montażu	Montaż zaciskowy Wpuszczany
----------------	--------------------------------

Wymiary

Wymiary	45 x 45 mm
Zakres głębokości wbudowania	40 mm
Wbudowane puszkі podtynkowe	40 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP31D
Odporność na uderzenie IK	IK07

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	10 A
-----------------	------

Rodzaj połączenia

Rodzaj styku	2-kierunkowy
--------------	--------------

Dodatkowe informacje

Oświetlenie	Z możliwością podświetlenia przez diodę statusową LED
Rodzaj łącznika	Łącznik krzyżowy

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----