



WS013



systo Łącznik klawiszowy schodowy opcja podświetlenia 10AX / 250V a.c. 1M biały

Właściwości techniczne

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Materiały

Kolor	Czysta biel
-------	-------------

Kod RAL	9010
---------	------

Wykończenie powierzchni	Mat Satynowe wykończenie
-------------------------	-----------------------------

Materiał	Poliwęglan (PC)
----------	-----------------

Identyfikacja

Konfiguracja elementów	Mechanizm z górną obudową
------------------------	---------------------------

Łączność

Rodzaj montażu	Montaż zaciskowy Wpuszczany
----------------	--------------------------------

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków	1
-------------------	---

Wymiary

Wymiary	45 x 22 mm
---------	------------

Zakres głębokości wbudowania	40 mm
------------------------------	-------

Wbudowane puszkę podtynkowe	40 mm
-----------------------------	-------

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP31D
------------------------------------	-------

Odporność na uderzenie IK	IK07
---------------------------	------

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	10 A
-----------------	------

Rodzaj połączenia

Rodzaj styku	2-kierunkowy
--------------	--------------

Dodatkowe informacje

Oświetlenie	Z możliwością podświetlenia przez diodę statusową LED
-------------	---

Rodzaj łącznika	2-kierunkowy
-----------------	--------------

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
---------------	-----

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
---------------------------	-----

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----