



WS014



systo Łącznik klawiszowy schodowy pole opisowe opcja podświetlenia 1M biały

Właściwości techniczne

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Materiały

Kolor Czysta biel

Kod RAL 9010

Wykończenie powierzchni Mat
Satynowe wykończenie

Materiał Poliwęglan (PC)

Identyfikacja

Konfiguracja elementów Mechanizm z górną obudową

Łączność

Rodzaj montażu Montaż zaciskowy
Wpuszczany

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków 1

Wymiary

Wymiary 45 x 22 mm

Zakres głębokości wbudowania 40 mm

Wbudowane puszkę podtynkowe 40 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP31D

Odporność na uderzenie IK IK07

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 10 A

Rodzaj połączenia

Rodzaj styku 2-kierunkowy

Dodatkowe informacje

Oświetlenie Bez podświetlenia (nie może być podświetlony)

Rodzaj łącznika 2-kierunkowy

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak