




918262558

Okvir, 2-struki, Integro Flow, hrom mat, lakirano

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj:	2
Broj modula	2

Materijali

Boja	Krom
RAL kod	9006
Obrada površine	Mat
Materijal	Termoplastika
Obrada	Kromirano Lakirano

Dimenzije

Visina	59,50 mm
Širina	119 mm
Dubina	9 mm
Broj jedinica horizontalno	2
Broj jedinica vertikalno	2

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK02

Tekst

Način instalacije	Pričvršćivanje stezaljkom Za vertikalnu i horizontalnu montažu
-------------------	---

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da