



47693502



**Wandcontactdoos sleutelslot 1-v (≠) met behuizing, Berker W.1 polarwit**

**Technische eigenschappen**

**Spanning**

Nominale spanning 250 V

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom 16 A

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur -15 - 30 °C

**Frequentie**

Frequentie 50 - 50 Hz

**Materiaal**

Kleur Polarwit  
RAL-code 9010  
Afwerking oppervlakte Mat  
Materiaal Thermoplast  
Oppervlakte behandeling Onbehandeld

**Afmetingen**

Hoogte 76 mm  
Breedte 76 mm  
Diepte 65 mm  
Inbouwdiepte inbouwdozen 0 mm

**Aansluiting**

Type connector/steker Steekklem  
Leidingdoorsnede 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

**Installatie, montage**

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze Steekaansluiting  
Aansluitwijze Schroefbevestiging

**Samenstelling**

Type steker contactdoos Schuko  
Stekerstand gedraaid Nee  
Met klapdeksel Ja  
Met ronde aardingspen Nee  
Met signaallamp Nee  
Met slot Ja

**Toebehoren**

Heeft tekstveld Ja

**Deksel, deur**

Type deksel Zelfsluitende scharnierende afdekking, kan in eindstand worden vastgezet

**Capaciteit**

Aantal modules 1

**Veiligheid**

Met verhoogde aanraakbeveiliging Nee  
Slagvastheid IK IK05  
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP55

**Functies**

Met oriëntatieverlichting Nee

---

**Functies**

---

Met functieverlichting	Nee
------------------------	-----

---

**Identificatie**

---

Met opdruk	Nee
------------	-----

---

**Teksten**

---

Deur	Complete behuizing
------	--------------------

---

Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
-------------	------------------------------

---

Aansluitwijze	Met steekklemmen
---------------	------------------

---

Klem	Met 2-draads Wago-verbindingklem voor bedrading Met 2 bevestigingslocaties voor 2-draads Wago-verbindingklemmen in de bodem van de behuizing
------	--

---

**Duurzaamheid**

---

Halogeenvrij	Ja
--------------	----

---

RoHS conform	Ja
--------------	----

---