



47693502



Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí 250 V

Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

Podmínky použití

Provozní teplota -15 - 30 °C

Frekvence

Frekvence 50 - 50 Hz

Materiál

Barva Polární bílá

Kód RAL 9010

Povrchová úprava Matná

Materiál Termoplast

Povrch Neošetřený

Rozměry

Výška 76 mm

Šířka 76 mm

Hloubka 65 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 0 mm

Připojení

Typ konektoru/zástrčky Zásuvná svorka

Průřez vodiče 1,0 - 2,5 mm²

Instalace, montáž

Montáž Montáž na omítku

Konektivita

Typ připojení Zásuvná přípojka

Druh montáže Upevnění šrouby

Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky SCHUKO

Otočná středová vložka Ne

Se zavěšeným víkem Ano

S kulatým ochranným zemnicím kolíkem Ne

Se signálním světlem Ne

Zámek Ano

Příslušenství

Popisové pole Ano

Kryt, dveře

Typ víka Samozavírací výklopný kryt, lze zajistit v koncové poloze

Kapacita

Počet modulů 1

Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku Ne

Mechanická odolnost IK IK05

Stupeň krytí IP IP55

Funkce

S orientačním osvětlením Ne

S funkčním osvětlením Ne

Identifikace

S potiskem	Ne
------------	----

Texty

Kryt	Kompletní pouzdro
------	-------------------

Ochrana	Zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku
---------	---

Typ připojení	S bezšroubovými svorkami
---------------	--------------------------

Svorka	S dvou vodičovou připojovací svorkovnicí Wago pro zapojení Se dvěma místy pro zacvaknutí dvou vodičových připojovacích svorek Wago v podlahovém pouzdrě
--------	---

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
---------------------	-----

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----
