



936562507

**Prekidač, izmjenični, Integro Flow/Pure, siva sjajna**

**Tehničke karakteristike**

**Električna struja**

Struja uklapanja/isklapanja 10 AX (100W LED (SBL))

**Napon**

Nazivni napon 250 V

**Materijali**

Boja Siva

RAL kod 7038

Obrada površine Sjajno

Materijal Termoplastika

Obrada Neobrađeno

**Identifikacija**

Raspored konstrukcije Osnovni element sa centralnom pločom

**Povezivost**

Vrsta montaže Ugrađena instalacija  
Montaža vijcima

**Kontrole i indikatori**

Broj tipki 1

**Dimenzije**

Dimenzije 55.50 x 55.50 mm

Ugrađena dubina 10 mm

Montažna dubina ugradbenih kutija 13 mm

**Električna struja**

Nazivna struja 10 A

**Tekst**

Rasvjeta Bez iluminacije (ne može se osvijetliti)

**Održivost**

Bez halogena Da

Usklađeno sa RoHS Da