



FWB62N

**Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky,96+48 mod.,950x550x161**

**Technické vlastnosti**

**Instalace, montáž**

Vhodné pro venkovní použití	Ne
Montáž	Montáž na omítku

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud	125 A
-----------------	-------

**Vybavení**

Počet lišt	10
Počet řad v rozvaděči	10
Počet polí v šířce	2
Zámek	Ne
Má neutrální svorkovnici	Ne

**Kapacita**

Počet modulů	96
--------------	----

**Funkce**

Má ochranný hlavní vypínač	Ne
Se vstupy potrubí	Ano

**Rozměry**

Výška	950 mm
Šířka	550 mm
Hloubka	165 mm
Vestavěná výška	950 mm

**Kryt, dveře**

Počet dveří rozvaděče	1
-----------------------	---

**Rozměry**

Vestavěná šířka	550 mm
-----------------	--------

**Kryt, dveře**

Počet zámků	1
-------------	---

**Rozměry**

Vestavěná hloubka	161 mm
Počet jednotek šířky	24

**Kryt, dveře**

Typ rukojeti	Výklopná rukojeť se západkou
Dveře/kryt průhledné	Ne

**Připojení**

Počet vstupů potrubí	8
----------------------	---

**Konektivita**

Druh montáže	Montáž na omítku
--------------	------------------

**Materiál**

Materiál	Ocel
Kód RAL	9010
Barva	Bílá

**Vybavení**

Má uzemňovací svorkovnici	Ne
Montážní deska	Ne

**Bezpečnost**

Třída izolace	Třída izolaceII
Mechanická odolnost IK	IK09
Stupeň krytí IP	IP44
Typ uzamčení	Bez zámku
Test žhavicím drátem	750 °C

**Udržitelnost**

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----