



FWB63D

**Univers, 6 redova, prazan, 216 modula**

**Tehničke karakteristike**

**Dimenzije**

Visina	950 mm
Širina	800 mm
Dubina	165 mm
Debljina bočnog zida	1 mm

**Sigurnost**

Ingress Protection (IP) klasa	IP44
Zaštitna klasa	Izolacijska klasa II
Vrsta zaključavanja	Ručica u 3 tačke
Otpornost na udarce IK	IK09

**Oprema**

Broj sekcija u širinu	3
Broj otvora ploče	6

**Instalacija, montaža**

Montiranje na	Nadgradna/NŽ
Pogodno za korištenje na otvorenom/vani	Ne

**Materijali**

Boja	Čista bijela
RAL kod	9010
Obrada	Praškasto ofarbano
Materijal	Željezo

**Oprema**

Broj redova	6
-------------	---

**Poklopac, vrata**

Broj vrata ormara	2
Broj brava	0
Vrata/poklopac je proziran	Ne

**Električna struja**

Nazivna struja	125 A
----------------	-------

**Održivost**

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----

**Ilustracije / crteži**

