



80961321

**Afdek. drukknoopmodule, 2-v, pijlsymb. berker Q.1/Q.3/Q.7 alulook**

**Technische eigenschappen**

**Uitvoering**

Bedieningselement	Dubbel wip
-------------------	------------

**Materiaal**

Kleur	Aluminium
RAL-code	9006
Afwerking oppervlakte	Softfinish
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Gelakt

**Afmetingen**

Hoogte	58,50 mm
Breedte	58,50 mm
Diepte	8,20 mm

**Instellingen**

Ondersteunde instelmodus	ETS easy
--------------------------	-------------

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze	Klembevestiging
---------------	-----------------

**Samenstelling**

Controlevenster/licht uitgang	Ja
-------------------------------	----

**Toebehoren**

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

**Teksten**

Opdruk	Met opgedrukt pijlsymbool
Montagewijze	Klembevestiging
Verlichting	Voor verlichtings- en controlecircuit
Drukknop	Ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 2-voudig en groepsimpulsdrukker 2-voudig

**Duurzaamheid**

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja