



918262515

**Okvir, 2-struki, Integro Flow, antracit mat**

**Tehničke karakteristike**

**Kapacitet**

|             |   |
|-------------|---|
| Broj:       | 2 |
| Broj modula | 2 |

**Materijali**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Boja            | Antracit      |
| RAL kod         | 7021          |
| Obrada površine | Mat           |
| Materijal       | Termoplastika |
| Obrada          | Neobrađeno    |

**Dimenzije**

|        |          |
|--------|----------|
| Visina | 59,50 mm |
| Širina | 119 mm   |
| Dubina | 9 mm     |

**Pribor**

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Ima polje za označavanje | Ne |
|--------------------------|----|

**Instalacija, montaža**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Položaj za montažu/spajanje | Vodoravno/Horizontalno<br>Uspravno/Vertikalno |
|-----------------------------|---|

**Sigurnost**

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP20 |
| Otpornost na udarce IK        | IK02 |

**Tekst**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Način instalacije | Pričvršćivanje stezaljkom<br>Za vertikalnu i horizontalnu montažu |
|-------------------|---|

**Održivost**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Bez halogena      | Da |
| REACH-bez SVHC    | Da |
| Usklađeno sa RoHS | Da |