



918262524

Okvir, 2-struki, Integro Flow, nehrđajući čelik, lakirano

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj:	2
Broj modula	2

Materijali

Boja	Nehrdajući čelik
RAL kod	9022
Obrada površine	Mat
Materijal	Nehrdajući čelik Termoplastika
Obrada	Lakirano

Dimenzije

Visina	59,50 mm
Širina	119 mm
Dubina	9 mm

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Instalacija, montaža

Položaj za montažu/spajanje	Vodoravno/Horizontalno Uspravno/Vertikalno
-----------------------------	---

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK02

Tekst

Način instalacije	Pričvršćivanje stezaljkom Za vertikalnu i horizontalnu montažu
-------------------	---

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da