



FWB64S

Щит Univers IP44/II 950x1050x161мм 288мод.(4x72)

Технічні характеристики

Установлення, монтаж

Підходить для зовнішнього використання	Ні
Монтаж на	Поверхневий монтаж

Електричний струм

Номінальний струм	125 A
-------------------	-------

Обладнання

Кількість рейок	24
Кількість рядів щита	6
Кількість секцій по ширині	4
Із замком	Ні
Має нейтральну клемну колодку	Так

Ємність

Кількість модулів	288
-------------------	-----

Функції

Має захист головного вимикача	Ні
З вводами для трубопроводів	Так

Розміри

Висота	950 mm
Ширина	1050 mm
Глибина	165 mm
Вбудована висота	950 mm
Вбудована ширина	1050 mm

Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи	2
-----------------------	---

Розміри

Вбудована глибина	161 mm
-------------------	--------

Кришка, дверцята

Кількість замків	1
------------------	---

Розміри

Кількість модулів за шириною	48
------------------------------	----

Кришка, дверцята

Тип ручки	Відкидна ручка із затискним пристроєм
Дверцята/кришка прозорі	Ні

Під'єднання

Кількість вхідних кабелів	16
---------------------------	----

Підключення

Тип монтажу	Поверхневий монтаж
-------------	--------------------

Матеріали

Матеріал	Сталь
Код RAL	9010
Colour	Чистий білий

Обладнання

Має клемну колодку для заземлення	Так
Має монтажну пластину	Ні

Безпека

Клас захисту	Клас ізоляції II
Ударостійкість ІК	ІК09
Клас захисту від проникнення (IP)	IP44
Тип блокування	Засувний замок Без замка
Випробування розжареним дротом	750 °C

Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----