



VS122TJ

Ormar, Golf, NŽ, 1 red, 22M, IP40, sa N+PE klemama i prozirnim vratima

#### Tehničke karakteristike

##### Napon

Nazivni napon 400 - 400 V

##### Instalacija, montaža

Pogodno za korištenje na otvorenom/vani Ne

Montiranje na Nadgradna/NŽ

##### Električna struja

Nazivna struja 63 A

##### Oprema

Broj šina 1

Broj redova 1

Broj sekcija u širinu 1

Sa bravom Ne

Ima N klemni blok Da

##### Kapacitet

Broj modula 22

##### Funkcije

Sa uvodima za provodnike Da

##### Dimenzije

Visina 252 mm

Širina 462 mm

Dubina 99 mm

##### Poklopac, vrata

Broj vrata ormara 1

Broj brava 0

##### Dimenzije

Broj jedinica širine 22

##### Poklopac, vrata

Vrata/poklopac je proziran Da

##### Materijali

Materijal Plastika

RAL kod 9010

Boja Čista bijela

##### Oprema

Ima klemni blok za uzemljenje Da

Ima montažnu ploču Ne

##### Materijali

UV otporno Ne

##### Sigurnost

Zaštitna klasa Izolacijska klasa II

Otpornost na udarce IK IK07

Ingress Protection (IP) klasa IP40

Vrsta zaključavanja Uklopna brava  
Bez brave

Ispitivanje užarenom žicom 650 °C

##### Održivost

Usklađeno sa RoHS Da