Fiche technique du produit
B45306

B45306

Colonnette speed TerCia CLS-C45 2 faces hauteur 650mm alu blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions

Profondeur	132 mm
Largeur	132 mm
Hauteur d'installation	0,65 - 0,65 m
Réglage de la hauteur	0 mm
Section intérieure / utile	3600 - 3600 mm²
Forme de la colonne	Rectangulaire
Largeur du couvercle	45 mm

Couvercle, porte

Nombre de couvercles montables	2

Equipement

Réglable	Non
Portatifs	Non

Câble

Position d'entrée du câble	Dessous

Installation, montage

Montage au plafond possible	Non
Convient au montage au sol	Oui

Matière

Matériau	Aluminium
Traitement	Laqué
Couleur	Blanc
Code RAL	9010

Configuration

Nombre de côtés pour l'installation	Double face

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui

Photos | dessins