




EE200



### Interrupteur crépusculaire 2 voies

#### Caractéristiques techniques

##### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Tension

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
------------------------------	-------------

##### Réglages

Temporisation à l'enclenchement	30 s
---------------------------------	------

##### Conditions d'utilisation

Température de service	0 - 45 °C
------------------------	-----------

Température de stockage/transport	-20 - 60 °C
-----------------------------------	-------------

##### Raccordement

Section de raccordement en câble souple	1 - 6 mm <sup>2</sup>
---	-----------------------

Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>
---	--------------------------

##### Capacité

Nombre de modules	4
-------------------	---

##### Textes

Mode de montage	Pour un montage sur rail DIN
-----------------	------------------------------

Type de raccordement	Avec bornes à vis
----------------------	-------------------

##### Dimensions

Hauteur	85 mm
---------	-------

Largeur	71 mm
---------	-------

Profondeur	65 mm
------------	-------