




EE200



## Interr. crepuscular 2 canais

### Características técnicas

#### Frequência

|            |            |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Tensão

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Tensão nominal de funcionamento Ue | 230 - 230 V |
|------------------------------------|-------------|

#### Modo de configuração

|                 |      |
|-----------------|------|
| Atraso ao ligar | 30 s |
|-----------------|------|

#### Condições de utilização

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Temperatura de funcionamento | 0 - 45 °C |
|------------------------------|-----------|

|   |             |
|---|-------------|
| Temperatura de armazenamento/transporte | -20 - 60 °C |
|---|-------------|

#### Ligações

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Secção transversal de condutor flexível | 1 - 6 mm <sup>2</sup> |
|---|-----------------------|

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Secção transversal de condutor rígido | 1.5 - 10 mm <sup>2</sup> |
|---------------------------------------|--------------------------|

#### Capacidade

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 4 |
|-------------------|---|

#### Textos

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Modo de instalação | Para montagem em calha DIN |
|--------------------|----------------------------|

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Tipo de ligação | Com terminais de parafuso |
|-----------------|---------------------------|

#### Dimensões

|        |       |
|--------|-------|
| Altura | 85 mm |
|--------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Largura | 71 mm |
|---------|-------|

|              |       |
|--------------|-------|
| Profundidade | 65 mm |
|--------------|-------|