




EE200



## Soumrakový spínač 2-kanálový

### Technické vlastnosti

#### Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

#### Napětí

Provozní napětí AC 230 - 230 V

#### Nastavení

Doba zpoždění zapnutí 30 s

#### Podmínky použití

Provozní teplota 0 - 45 °C

Skladovací/přepravní teplota -20 - 60 °C

#### Připojení

Průřez flexibilního vodiče 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Průřez plného vodiče 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

#### Kapacita

Počet modulů 4

#### Texty

Způsob montáže Pro montáž na nosnou lištu DIN

Typ připojení Se šroubovými svorkami

#### Rozměry

Výška 85 mm

Šířka 71 mm

Hloubka 65 mm