




EE200



Ljusrelä 2-kanaler för dinmontage 16A

Tekniska egenskaper

Frekvens

Frekvens 50 - 60 Hz

Spänning

Märkdriftspänning U_e 230 - 230 V

Inställningar

Tillslagsfördröjning 30 s

Användningsförhållanden

Driftstemperatur 0 - 45 °C

Förvarings-/transporttemperatur -20 - 60 °C

Anslutning

Area flexibel ledare 1 - 6 mm²

Area solid ledare 1.5 - 10 mm²

Kapacitet

Antal moduler 4

Text

Utförande För montage på DIN-skena

Anslutningstyp Med skruvanslutningar

Dimensioner

Höjd 85 mm

Bredd 71 mm

Djup 65 mm