




EE202



### Interrupteur crépusculaire 2 voies cascadable

#### Caractéristiques techniques

##### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

##### Tension

Tension assignée d'emploi Ue 230 - 230 V

##### Réglages

Temporisation à l'enclenchement 30 s

##### Conditions d'utilisation

Température de service 0 - 45 °C

Température de stockage/transport -20 - 60 °C

##### Raccordement

Section de raccordement en câble souple 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble rigide 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

##### Capacité

Nombre de modules 4

##### Textes

Mode d'installation Pour un montage sur rail DIN

Type de raccordement Avec bornes à vis

##### Dimensions

Hauteur 85 mm

Largeur 71 mm

Profondeur 65 mm