



EE202



IP20



Schemerschakelaar 2 kanaals, geschikt voor cascadeschakeling

Technische eigenschappen

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Spanning

Nominale spanning U _e	230 - 230 V
----------------------------------	-------------

Instellingen

Vertragingstijd inschakelen	30 s
-----------------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	0 - 45 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-20 - 60 °C

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	1 - 6 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	1.5 - 10 mm ²

Capaciteit

Aantal modules	4
----------------	---

Teksten

Montagewijze	Voor montage op DIN-rail
Aansluitwijze	Met schroefklemmen

Afmetingen

Hoogte	85 mm
Breedte	71 mm
Diepte	65 mm