



EE202



IP20



Soumrakový spínač 2-kanálový, komfort

Technické vlastnosti

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Napětí

Provozní napětí AC 230 - 230 V

Nastavení

Doba zpoždění zapnutí 30 s

Podmínky použití

Provozní teplota 0 - 45 °C

Skladovací/přepravní teplota -20 - 60 °C

Připojení

Průřez flexibilního vodiče 1 - 6 mm²

Průřez plného vodiče 1.5 - 10 mm²

Kapacita

Počet modulů 4

Texty

Způsob montáže Pro montáž na nosnou lištu DIN

Typ připojení Se šroubovými svorkami

Rozměry

Výška 85 mm

Šířka 71 mm

Hloubka 65 mm