




EE202



## Ljusrelä 2-kanal kaskad

### Tekniska egenskaper

#### Frekvens

Frekvens 50 - 60 Hz

#### Spänning

Märkdriftspänning  $U_e$  230 - 230 V

#### Inställningar

Tillslagsfördröjning 30 s

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur 0 - 45 °C

Förvarings-/transporttemperatur -20 - 60 °C

#### Anslutning

Area flexibel ledare 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Area solid ledare 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

#### Kapacitet

Antal moduler 4

#### Text

Utförande För montage på DIN-skena

Anslutningstyp Med skruvanslutningar

#### Dimensioner

Höjd 85 mm

Bredd 71 mm

Djup 65 mm