




EE202



Ljusrelä 2-kanal kaskad

Tekniska egenskaper

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Spänning

Märkdriftspänning Ue	230 - 230 V
----------------------	-------------

Inställningar

Tillslagsfördröjning	30 s
----------------------	------

Användningsförhållanden

Drifttemperatur	0 - 45 °C
Förvarings-/transporttemperatur	-20 - 60 °C

Anslutning

Area flexibel ledare	1 - 6 mm ²
Area solid ledare	1.5 - 10 mm ²

Kapacitet

Antal moduler	4
---------------	---

Text

Utförande	För montage på DIN-skena
Anslutningstyp	Med skruvanslutningar

Dimensioner

Höjd	85 mm
Bredd	71 mm
Djup	65 mm