



EE203

Ljusrelä 2-kan kask+display

Tekniska egenskaper

Frekvens

Frekvens	50 - 50 Hz
----------	------------

Spänning

Märkdriftspänning Ue	230 - 230 V
----------------------	-------------

Inställningar

Tillslagsfördröjning	0 s
----------------------	-----

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	0 - 45 °C
Förvarings-/transporttemperatur	-20 - 60 °C

Anslutning

Area flexibel ledare	1 - 6 mm ²
Area solid ledare	1.5 - 10 mm ²

Kapacitet

Antal moduler	4
---------------	---

Dimensioner

Höjd	85 mm
Bredd	71 mm
Djup	58 mm