



HXC002H

Napěťová (vypínací) spoušť h250-h1000, 48V DC

Technické vlastnosti

Výkon

Spotřeba při ovládání	1,44 VA
-----------------------	---------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP4X
-----------------	------

Napětí

Ovládací napětí AC	0 - 0 V
Ovládací napětí DC	48 - 48 V
Provozní napětí AC	0 - 0 V
Provozní napětí při trvalém provozu	48 - 48 V

Frekvence

Frekvence	0 - 0 Hz
-----------	----------