



FN6030PDW

Porte partielle, quadro evo 600x300

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	300 mm
Largeur	700 mm
Profondeur	43 mm

Plastron, porte

Porte transparente	No
Nombre de portes de l'armoire	1
Nombre de serrures	2

Matières

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Matière	Acier
Traitement	Laqué

Architecture

Position de la porte	Droite
----------------------	--------

Sécurité

Classe de protection	Classe I
Indice de protection IP	IP43
Type de verrouillage	3 côtés 7 mm

Équipement

Nombre de rangées	0
-------------------	---

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui