




KDN451D



Kamrail vork 3x(P+N) 16 mm² 12 modulen

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	80 A
-----------------	------

Uitvoering

Aantal polen	4
--------------	---

Afmetingen

Lengte	215 mm
--------	--------

Spanning

Nominale stroomspanning U _{imp}	4000 V
Nominale spanning U _e	230 - 400 V

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	16 mm ²
Type connector/steker	Doorverbindingsrail met vork

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 55 °C
---------------------	-------------

Capaciteit

Aantal modulen	12
----------------	----

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----