



KDN451D



Hřebenová přípojnice 3P+N, 16mm²/12mod. pro 6ks přístrojů 1+N (L1+N,L2+N,L3+N)

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud 80 A

Architektura

Počet pólů 4

Rozměry

Délka 215 mm

Napětí

Jmenovité impulzní výdržné napětí U_{imp} 4000 V

Provozní napětí AC 230 - 400 V

Připojení

Průřez plného vodiče 16 mm²

Typ konektoru/zástrčky Fázová přípojnice s vidlicí

Podmínky použití

Provozní teplota -25 - 55 °C

Kapacita

Počet modulů 12

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano