



KDN451D



### Шина фазна 3P+N 16мм<sup>2</sup> 12M

#### Технічні характеристики

##### Електричний струм

Номинальний струм	80 A
-------------------	------

##### Архітектура

Кількість полюсів	4
-------------------	---

##### Розміри

Довжина	215 mm
---------	--------

##### Напруга

Номинальна імпульсна витримувана напруга Uimp	4000 V
---	--------

Номинальна робоча напруга змінного струму	230 - 400 V
---	-------------

##### Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника	16 mm <sup>2</sup>
---	--------------------

Тип роз'єму/штекера	Фазна шина з вилкою
---------------------	---------------------

##### Умови використання

Робоча температура	-25 - 55 °C
--------------------	-------------

##### Ємність

Кількість модулів	12
-------------------	----

##### Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----