




KDN451D



Шина фазна 3P+N 16mm² 12M

Технічні характеристики

Електричний струм

Номінальний струм	80 A
-------------------	------

Архітектура

Кількість полюсів	4
-------------------	---

Розміри

Довжина	215 mm
---------	--------

Напруга

Номінальна імпульсна витримувана напруга U _{imp}	4000 V
---	--------

Номінальна робоча напруга змінного струму	230 - 400 V
---	-------------

Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника	16 mm ²
---	--------------------

Умови використання

Робоча температура	-25 - 55 °C
--------------------	-------------

Ємність

Кількість модулів	12
-------------------	----

Sustainability

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----