




KDN451E

Kamrail vork 3x(P+N) 16 mm² 54 modulen

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Nominale stroom	80 A
-----------------	------

Architectuur

Aantal polen	4
--------------	---

Afmetingen

Lengte	1000 mm
--------	---------

Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp	4500 V
Nominale spanning Ue	230 - 400 V

Aansluiting

Doorsnede stijve geleider	16 mm ²
Type connector/stekker	Doorverbindingsrail met vork

Capaciteit

Aantal modulen	54
----------------	----

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja