




KDN451E

Szyna grzebieniowa widelkowa pozioma 2P 16mm² do RCCB 2P 54M

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy I _n	80 A
--------------------------------	------

Architektura

Liczba biegunów	4
-----------------	---

Układ biegunów	3x 1P+N
----------------	---------

Wymiary

Długość	1000 mm
---------	---------

Napięcie

Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	4500 V
--	--------

Napięcie znamionowe łączeniowe U _e (AC)	230 - 400 V
--	-------------

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	16 mm ²
--	--------------------

Typ złącza/wtyku	Szyna zbiorcza fazowa z widelkami
------------------	-----------------------------------

Pojemność

Liczba modułów	54
----------------	----

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
---------------------------	-----

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----