




KDN451E

Szyna grzebieniowa widelkowa pozioma 2P 16mm² do RCCB 2P 54M

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	80 A
-----------------	------

Architektura

Liczba biegunów	4
-----------------	---

Wymiary

Długość	1000 mm
---------	---------

Napięcie

Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	4500 V
Napięcie znamionowe łączeniowe U _e (AC)	230 - 400 V

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	16 mm ²
Typ złącza/wtyku	Szyna zbiorcza fazowa z widelkami

Pojemność

Liczba modułów	54
----------------	----

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak