




KDN451E

ΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΔΙΧΑΛΩΤΗ 3x(1P+N) ΜΕ 1P+N 63A 54M

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	80 A
------------------	------

Αρχιτεκτονική

Αριθμός πόλων	4
---------------	---

Διαστάσεις

Μήκος	1000 mm
-------	---------

Τάση

Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα U_{imp}	4500 V
--	--------

Ονομαστική τάση λειτουργίας U_e	230 - 400 V
-----------------------------------	-------------

Σύνδεση

Διατομή άκαμπτου αγωγού	16 mm ²
-------------------------	--------------------

Τύπος σύνδεσης	Ράγα φάσης διχαλωτή
----------------	---------------------

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	54
-------------------	----

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Nai
----------------------------------	-----

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Nai
-------------------------------	-----

Συμμόρφωση RoHS	Nai
-----------------	-----