




KDN451E



Fasskena 4-poliga, 16mm<sup>2</sup>, För personskyddsbrytare 4-polig, L1+N,L2+N,L3+N,54m

**Tekniska egenskaper**

**Elektrisk ström**

|           |      |
|-----------|------|
| Märkström | 80 A |
|-----------|------|

**Arkitektur**

|             |   |
|-------------|---|
| Antal poler | 4 |
|-------------|---|

**Dimensioner**

|       |         |
|-------|---------|
| Längd | 1000 mm |
|-------|---------|

**Spänning**

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Nominell impulsskyddspänning Uimp | 4500 V |
|-----------------------------------|--------|

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Märkdriftspänning Ue | 230 - 400 V |
|----------------------|-------------|

**Anslutning**

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Area solid ledare | 16 mm <sup>2</sup> |
|-------------------|--------------------|

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Anslutning/anslutningstyp | Fasskena med gaffel |
|---------------------------|---------------------|

**Kapacitet**

|               |    |
|---------------|----|
| Antal moduler | 54 |
|---------------|----|

**Hållbarhet**

|            |    |
|------------|----|
| Halogenfri | Ja |
|------------|----|

|                |    |
|----------------|----|
| REACH-SVHC fri | Ja |
|----------------|----|

|                       |    |
|-----------------------|----|
| RoHS-överensstämmelse | Ja |
|-----------------------|----|