



LF6019089016

Dérivation en T pour goulotte LF/LFF/FB 60x190mm blanc signalisation

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|---------|--------|
| Hauteur | 61 mm |
| Largeur | 190 mm |

Accessoires

| | |
|--------------------|-------|
| Type d'accessoires | Moulé |
|--------------------|-------|

Normes

| | |
|--|-----|
| Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 | Non |
|--|-----|

Matière

| | |
|------------|---------------------------------------|
| Matériau | Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) |
| Traitement | Non traité |
| Couleur | Pure |
| Code RAL | 9016 |

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK07 |
|-------------------------|------|

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 60 °C |
|------------------------|------------|

Equipement

| | |
|-------------------------|-----|
| Avec film de protection | Non |
|-------------------------|-----|

Adapté à

FB 60x190 / LFF 60x190

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène | Oui |
| REACH-sans SVHC | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |

Photos | dessins

