



LF6019089016

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	61 mm
Šířka	190 mm
Měření a	290 mm

Příslušenství

Typ příslušenství	Tvarový díl
-------------------	-------------

Normy

Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12	Ne
---	----

Materiál

Materiál	Akrylonitrilbutadienstyren (ABS)
Povrch	Neošetřený
Barva	Dopravní bílá
Kód RAL	9016

Bezpečnost

Mechanická odolnost IK	IK07
------------------------	------

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 60 °C
------------------	------------

Vybavení

S ochrannou fólií	Ne
-------------------	----

Konfigurace

Překrývání	Ne
S antibakteriální úpravou	Ne

Vhodné pro

LF 60x190	
-----------	--

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
Bez REACH-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano

Ilustrace a výkresy

