



LF6019089016



#### Tekniska egenskaper

##### Dimensioner

Höjd	61 mm
Bredd	190 mm
Mätning A	290 mm

##### Tillbehör

Tillbehörstyp	Kapslad
---------------	---------

##### Standarder

Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12	Nej
--	-----

##### Material

Material	ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene)
Behandling	Obehandlad
Färg	Trafikvit
RAL-kod	9016

##### Säkerhet

Slagtålighet IK	IK07
-----------------	------

##### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 60 °C
------------------	------------

##### Utrustning

Med skyddsfilm	Nej
----------------	-----

##### Konfiguration

Överlapp	Nej
----------	-----

##### Lämplig för

LF 60x190

##### Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja

#### Illustrationer | teckningar

