



FL74SP

univers Obudowa poliester, 1100x1150mm, IP65, odporna na UV

Właściwości techniczne

Wymiary

Wysokość	1150 mm
Szerokość	1100 mm
Głębokość	300 mm
Grubość ścianki bocznej	2 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP65
Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Typ blokowania	Dźwignia obrotowa 3-punktowa 4-stronne 8 mm
Odporność na uderzenie IK	IK10

Sprzęt

Liczba sekcji w poziomie	4
Liczba otworów płyty kołnierzej	0

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż ścienny
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Tak

Materiały

Kolor	Jasnoszary
Kod RAL	7035
Obróbka	Lakierowany
Materiał	Poliester wzmocniony szkłem

Sprzęt

Liczba rzędów	7
---------------	---

Materiały

Wykończenie powierzchni	Mat
-------------------------	-----

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy	2
Liczba zamków	1
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	400 A
-----------------	-------

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----