



FL74SP

universo IP65 UV altura 1150 largura 1100 profundidade 300

Características técnicas

Dimensões

Altura	1150 mm
Largura	1100 mm
Profundidade	300 mm
Espessura da parede lateral	2 mm

Segurança

Índice de proteção IP	IP65
Classe de proteção	Classe de isolamento II
Recebe fechadura	Fecho de 3 pontos 4 lados 8 mm
Resistência ao impactos IK	IK10

Equipamento

Número de secções	4
Número de aberturas da placa de flange	0

Instalação, montagem

Montagem	Montagem na parede
Adequado para utilização no exterior	Sim

Materiais

Cor	Cinzeno-claro
Código RAL	7035
Tratamento	Envernizado
Material	Poliéster reforçado com vidro

Equipamento

Número de filas	7
-----------------	---

Materiais

Acabamento	Mate
------------	------

Tampa, porta

Número de portas de armário	2
Número de bloqueios	1
A porta/tampa é transparente	Não
Tipo de porta do armário	Porta dupla, simétrica

Corrente elétrica

Corrente nominal	400 A
------------------	-------

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----