



KXA02LH

Rijgklem 2,5mm² fase, 24 A/800 V, schroef

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Nominale stroom	24 A
-----------------	------

Afmetingen

Hoogte	48,50 mm
Breedte	44,50 mm
Diepte	5 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	0.5 - 2.5 mm ²
Doorsnede stijve geleider	0.5 - 4 mm ²

Materiaal

Kleur	Grijs
Materiaal	Polyamide (PA)

Connectiviteit

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
------------------------	--------------------

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja