



KXA02LH

Zacisk szeregowy fazowy 2,5mm²

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 24 A

Wymiary

Wysokość 48,50 mm

Szerokość 44,50 mm

Głębokość 5 mm

Instalacja, montaż

Sposób montażu Szyna DIN

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego 0.5 - 2.5 mm²

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 0.5 - 4 mm²

Materiały

Kolor Szary

Materiał Poliamid (PA)

Łączność

Typ połączenia Zacisk śrubowy

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak