



KXA02LH

Rijgklem 2,5mm² fase, 24 A/800 V, schroef

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

| | |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 24 A |
|-----------------|------|

Afmetingen

| | |
|---------|----------|
| Hoogte | 48,50 mm |
| Breedte | 44,50 mm |
| Diepte | 5 mm |

Installatie, montage

| | |
|---------------|----------|
| Gemonteerd op | DIN-rail |
|---------------|----------|

Aansluiting

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Aansluitdoorsnede soepele ader | 0.5 - 2.5 mm ² |
| Aansluitdoorsnede massieve ader | 0.5 - 4 mm ² |

Materiaal

| | |
|-----------|----------------|
| Kleur | Grijs |
| Materiaal | Polyamide (PA) |

Aansluitmogelijkheden

| | |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Schroefaansluiting |
|---------------|--------------------|

Duurzaamheid

| | |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform | Ja |