



KXA02LH

**Klema za fazu, 2,5mm<sup>2</sup>**

**Tehničke karakteristike**

**Električna struja**

Nazivna struja 24 A

**Dimenzije**

Visina 48,50 mm

Širina 44,50 mm

Dubina 5 mm

**Instalacija, montaža**

Montiranje na DIN šina

**Veza**

Presjek fleksibilnog vodiča 0.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Presjek krutog provodnika 0.5 - 4 mm<sup>2</sup>

**Materijali**

Boja Siva

Materijal Poliamid (PA)

**Povezivost**

Vrsta veze Vijčana stezaljka

**Održivost**

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da