



80961399

**Tampa BP KNX S/B 2T c/BCU, setas, br mt**

**Características técnicas**

**Arquitetura**

Tipo de órgão de comando Tecla dupla

**Materiais**

Cor Branco  
Código RAL 9010  
Acabamento Mate  
Material Termoplástico  
Tratamento Sem tratamento

**Dimensões**

Altura 55,30 mm  
Largura 55,30 mm  
Profundidade 8,90 mm

**Modo de configuração**

Modo de configuração suportado ETS  
easy

**Conetividade**

Tipo de montagem Montagem de braçadeira

**Equipamento**

Janela de controlo/saída de luz Sim

**Acessórios**

Tem campo de etiquetagem Não

**Segurança**

Índice de proteção IP IP20

**Texto**

Impressão Com impressão de símbolos de setas  
Modo de instalação Fixação com grampos  
Iluminação Para iluminação ou monitorização de circuitos  
Botão de pressão Também para aplicações KNX: botão de pressão de 2 canal e botão de grupo de 2 canal

**Sustentabilidade**

REACH - livre de SVHC Sim  
Conformidade RoHs Sim