Karta katalogowa
FR41E

FR41E

univers Rozdzielnica wisząca IP55/I 300x650x275

Właściwości techniczne

Wymiary	
Wysokość	650 mm
Szerokość	300 mm
Głębokość	275 mm
Grubość ścianki bocznej	1,50 mm

Bezpieczeństwo	
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP55
Klasa ochronności	Klasa izolacji I
Typ blokowania	Bez zamka
Odporność na uderzenie IK	IK10

Sprzęt	
Liczba sekcji w poziomie	1
Liczba otworów płyty kołnierzowej	2

Instalacja, montaż	
Sposób montażu	Montaż ścienny
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie

Materiały	
Kolor	Jasnoszary
Kod RAL	7035
Obróbka	Malowany proszkowo
Materiał	Stal

Sprzęt	
Liczba rzędów	4

Materiały	
Wykończenie powierzchni	Mat

Pokrywa, drzwi	
Liczba drzwi obudowy	1
Liczba zamków	1
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie
Typ drzwi	Pojedyncze drzwi

Prąd elektryczny	
Prąd znamionowy	800 A

Napięcie	
Napięcie znamionowe	690 - 690 V

Zrównoważony rozwój	
Zgodność z RoHS	Tak